

## ASUS Pro B760M-CT-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760

Produktbeschreibung: ASUS Pro B760M-CT-CSM - Motherboard -  
micro ATX - LGA1700-Sockel - B760  
Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1  
- Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU  
erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) - ASUS  
Corporate Stable Model (CSM)

Gruppe: Motherboards  
Hersteller: ASUS  
Hersteller Artikel Nr: 90MB1DY0-M0EAYC  
EAN: 4711387019610



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Pro B760M-CT-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	192 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Preistyp	ASUS Corporate Stable Model (CSM)