

### Endorfy Spartan 5 MAX - Prozessor-Luftkühler

Produktbeschreibung: Endorfy Spartan 5 MAX -  
 Prozessor-Luftkühler - (für: AM2+, AM3+,  
 FM1, FM2+, LGA2011-3, LGA2011 (Square  
 ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700,  
 AM5, LGA115x Socket) - 120 mm - Schwarz

Gruppe: Systemzubehör  
 Hersteller: Endorfy  
 Hersteller Artikel Nr: EY3A004  
 EAN: 5903018665818



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Endorfy Spartan 5 MAX - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Pactum PT-3 Wärmeleitpaste
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	Socket AM2+, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	250-1500 rpm
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	4 Wärmerohre, PWM-Steuerung, TDP bis zu 180 W, ARGB-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 6.5 cm x 14.6 cm
Gewicht	490 g
Funktionen	Schnelle & einfache Installation, erweiterter Lüfter-Drehzahlbereich