

Endorfy Navis F240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktbeschreibung: Endorfy Navis F240 ARGB -
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem -
Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA2011-3,
LGA2011 (Square ILM), AM4, LGA2066,
LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x
Socket) - 120 mm



Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: Endorfy
Hersteller Artikel Nr: EY3B004
EAN: 5903018665917

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Endorfy Navis F240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Nano-Reset ARGB Controller, Pactum PT-3 Wärmeleitpaste, 2 fluctus 120 PWM ARGB fans
Kompatibilität	LGA2011-3 Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Größe des Flüssigkeitskühlers	240 mm
Gebälseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	250-1800 rpm
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Steuerung, ARGB fans, erweiterter Lüfterdrehzahlbereich, illuminated ENDORFY logo
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer
Gewicht	1.12 kg
Funktionen	Erweiterter Lüfter-Drehzahlbereich