

Neomounts FPMA-D1200 Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - Schwarz

Produktbeschreibung: Neomounts FPMA-D1200 - Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-152 cm (32"-60") - Tülle, Tischmontage

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: Neomounts
 Hersteller Artikel Nr: FPMA-D1200BLACK
 EAN: 8717371442781

Beschreibung:

Die Neomounts by Newstar Tischhalterung, das Modell FPMA-D1200BLACK, ist ein Neig- und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Kabelführungshalterung.

Neomounts by Newstar's einzigartige neig- (90°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel, um im vollem Umfang von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Der Support ist manuell höhenverstellbar über 46 bis 60 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.

Neomounts by Newstars FPMA-D1200BLACK verfügt über eine Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 40 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 600x400mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts by Newstars VESA Adapterplatten abgedeckt werden.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neomounts FPMA-D1200 Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp	Befestigungskit (full-motion) - Tülle, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19 cm
Einstellbare Höhe	46-60 cm
Neigung	90°
Drehen	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	81.3-152 cm (32"-60")
VESA-Halterung	Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht	40 kg
Farbe	Schwarz