

Makita 9558NBRZ, 11000 RPM, 12,5 cm, AC, 3,2 kg, Bürstenmotor

Winkelschleifer - 840 W - 125 mm - 11.000 min-1 - 271 x 140 x 106 mm - 3.2 kg - 2.5 m

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	9558NBRZ
EAN/UPC	0088381808774



Beschreibung

Makita 9558NBRZ. Produktfarbe: Grün, Motortyp: Bürstenmotor. Schleifscheibendurchmesser: 12,5 cm, Leerlaufdrehzahl (max.): 11000 RPM, Bohrung: 2,22 cm. Energiequelle: AC, Eingangsleistung: 840 W, Kabellänge: 2,5 m. Gewicht: 3,2 kg, Breite: 140 mm, Höhe: 106 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Produktfarbe	Grün
Motortyp	Bürstenmotor
Schleifscheibendurchmesser	12,5 cm
Leerlaufdrehzahl (max.)	11000 RPM
Bohrung	2,22 cm
Energiequelle	AC
Eingangsleistung	840 W
Kabellänge	2,5 m
Gewicht	3,2 kg
Breite	140 mm
Höhe	106 mm