



POWER X-CHANGE

**TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0 Ah)
Akku-Schlagbohrschrauber**



einhell.de
>>>

TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0 Ah) - DATEN

EMPF. VK-PREIS 179,95 €

ARTIKELNUMMER 45.142.21

Technische Daten

- Akku 2000 mAh | Li-Ion
- Anzahl Gänge 2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 350
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 1250
- Max. Drehmoment (hart) 44 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen 23
- Bohrfutter 13 mm | Einhülzig
- Schlagzahl (Gang 1) 0 - 5250 min⁻¹
- Schlagzahl (Gang 2) 0 - 18750 min⁻¹
- Anzahl Akkus 2 STK

Features

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip

Serienmäßiges Zubehör

- Inkl. 2x 2,0 Ah Power X-Change Akkus und Schnellladegerät
- Inkl. 64 teiligem Zubehör (30 Bits, 20 Bohrer, 10 Nüsse, Messer, 3 m Maßband, Bithalter, Entgrater)
- Lieferung in praktischem Transport- und Aufbewahrungskoffer mit durchsichtigem Kunststoffdeckel und mehreren Fächern für Zubehör



Logistische Daten

- Produktgewicht 1,5 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 5,2 kg
- Maße Einzelverpackung 363 x 127 x 308 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 12 kg
- Containermengen (20" / 40" / 40" HC) 1628 | 3260 | -

Akkulaufzeit

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	180 St.	240 St.	300 St.	360 St.	480 St.	625 St.	720 St.

¹⁾ Schrauben 6 x 60 mm in Weichholz einschrauben – max. Anzahl je Akkuladung



TE-CD 18/2 Li-i - FEATURES

