

## Canon PIXMA TS7451i - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS7451i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB, Wi-Fi(n) - weiß

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 5449C026  
 EAN: 4549292192537



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS7451i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm (1.44")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Postkarten, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier, Fotopapier Pro Platinum
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.3 cm x 36.4 cm x 20.6 cm
Gewicht	8.2 kg
Farbe	Weiß