

## Google Pixel 7a - Sea - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Google Pixel 7a - 5G Smartphone -  
Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher  
128 GB - OLED-Display - 6.1" - 2400 x 1080  
Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 64 MP, 13  
MP - front camera 13 MP - Sea

Gruppe: Mobiltelefone  
Hersteller: Google  
Hersteller Artikel Nr: GA04275-GB



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Google Pixel 7a - Sea - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	GHL1X
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 429 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Prozessor	Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 13
Hauptkamera	64 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.89 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke
Farbe	Sea
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.9 mm x 9 mm x 152 mm
Gewicht	193.5 g
Reparierbarkeitsindex	8 (von 10)
SAR	2,99 W/kg (Gliedermaße), 1,3 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)