

Neomounts FPMA-D935G Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - Silber

Produktbeschreibung: Neomounts FPMA-D935G - Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Tülle, Tischmontage

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: Neomounts
 Hersteller Artikel Nr: FPMA-D935G
 EAN: 5054629347652,8717371443139

Beschreibung:

Die Neomounts by Newstar Tischhalterung, das Modell FPMA-D935G, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischplattenbohrung.

Neomounts by Newstars Neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 50 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 12 bis 50 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.

Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Neomounts by Newstar FPMA-D935G hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 10 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts by Newstars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Neomounts FPMA-D935G Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - Silber |
| Produkttyp | Befestigungskit (full-motion) - Tülle, Tischmontage |
| Einstellbare Tiefe | 12-50 cm |
| Einstellbare Höhe | 0-50 cm |
| Neigung | 180° |
| Rotation | 360° |
| Drehen | 360° |
| Anpassungen | Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe |
| Empfohlene Verwendung | LCD-Display |
| Empfohlene Display-Größe | 25.4-76.2 cm (10"-30") |
| VESA-Halterung | Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm |
| Max. Ladegewicht | 12 kg |
| Farbe | Silber |