



AVM FRITZ!Box 6850 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 6850 LTE - Wireless Router - DSL/WWAN - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem / drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, HSPA+, LTE
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1266 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
Leistungsmerkmale	WOL, Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, IPSec VPN, ACS, WPS, DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server, SPIF, Grüne AP-Technologie, NAS-Support, Gästezugang, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm

