

RDE 25 LT

Reduzierdichteinsatz, LowTemp, Silikon, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68
Farbe	Rot
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	12 mm
BxL	20,4x13mm
Für Kabelverschraubung	SPRINT 25
WISKA-Bestellnr.	10063910
Typ	RDE 25 LT
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007685639101
Zolltarifnummer	40169300
ETIM-Klasse	EC000441

07.08.2023

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com