

Bosch GCB 18V-63 Professional - tragbare Bandsäge - schnurlos - 733 x 12.7 x 0.4 mm - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Bosch GCB 18V-63 Professional - Tragbare Bandsäge - schnurlos - 733 x 12.7 x 0.4 mm - ohne Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: 06012A0400
 EAN: 3165140998123



Beschreibung:

Die ergonomischste und kompakteste Akku-Bandsäge von Bosch - bequemes Arbeiten auch auf engstem Raum mit der leichten GCB 18V-63 (18V). Ihre Blätter lassen sich dank einer Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und der Standardschutzvorrichtung mit Metallclips werkzeuglos wechseln. Vom vibrationsfreien Sägeblattlauf für bequemes Handling bis hin zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED-Licht, mit dieser Bandsäge lässt es sich angenehm arbeiten.

Mit einer exzellenten Schnittiefe von bis zu 63,5 mm ist sie auf das Ablängen gängiger Materialien (wie z. B. Metall, Kunststoffrohre und Aluprofile) ausgelegt.

Die kompakte GCB 18V-63 hat eine Werkzeuglänge von nur 355 mm und ermöglicht so komfortables Arbeiten auch an engen Stellen. Sie ist auch mit einem Sicherheits-Ein/Aus-Schalter ausgestattet.

Key Selling Points:

- Die ergonomischste und kompakteste 18V-Akku-Bandsäge von Bosch für bequemes Arbeiten
- Werkzeugloser Blattwechsel über Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und Standardschutzvorrichtung mit Metallclips
- Vibrationsfreier Sägeblattlauf und LED-Licht für komfortables Arbeiten



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Bosch GCB 18V-63 Professional - tragbare Bandsäge - schnurlos - 733 x 12.7 x 0.4 mm - ohne Batterie |
| Produkttyp | Tragbare Bandsäge - schnurlos - 733 x 12.7 x 0.4 mm |
| Lineare Geschwindigkeit | 162 m/Min. |
| Batterie | Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen |

What's in the Box:

- Tragbare Bandsäge
- Ohne Batterie
- Bandsägeblatt
- Karton