

## Nokia C22 - holzkohlefarben - 4G Smartphone - 64 GB - GSM

Produktbeschreibung: Nokia C22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 2 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.52" - 1600 x 720 Pixel - 2 x Rückkamera 13 MP, 2 MP - front camera 8 MP - holzkohlefarben



Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Nokia  
 Hersteller Artikel Nr: SP01Z01Z3270Y  
 EAN: 6438409084637

### Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Nokia C22 - holzkohlefarben - 4G Smartphone - 64 GB - GSM   |
| Produkttyp                          | 4G Smartphone   |
| Hersteller-Modellnummer             | TA-1533   |
| Anzeige                             | 1600 x 720 Pixel - 16.6 cm (6.52") - 20:9 - gehärtetes Glas |
| Besonderheiten                      | UKW-Radio   |
| Prozessor                           | Spreadtrum Unisoc SC9863A / 1.6 GHz (8-Core)                |
| Arbeitsspeicher                     | RAM 2 GB / 64 GB  |
| Unterstützte Speicherkarte          | microSDXC Steckplatz - bis zu 256 GB                        |
| Betriebssystem                      | Android 13 (Go Edition)                                     |
| Hauptkamera                         | 13 Megapixel Fokus: automatisch                             |
| Zweite Kamera                       | 2 Megapixel   |
| Vordere Kamera                      | 8 Megapixel - Fixfokus                                      |
| Service Provider                    | Nicht angegeben   |
| SIM-Karte                           | Dual-SIM - Nano-SIM   |
| Drahtlose Schnittstelle             | Wi-Fi, Bluetooth  |
| Sicherheitsgeräte                   | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (hinten)          |
| Steckverbinder                      | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C                            |
| Schutz                              | Spritzwassergeschützt                                       |
| Farbe                               | Holzkohlefarben   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.89 mm x 8.55 mm x 164.6 mm                               |
| Gewicht                             | 190 g   |
| SAR                                 | 1.566 W/kg (body), 0,641 W/kg (Kopf)                        |