

Nokia G42 5G - So Purple - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung:	Nokia G42 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - 6.56" - 1612 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - So Purple
Gruppe:	Mobiltelefone
Hersteller:	Nokia
Hersteller Artikel Nr:	101Q5003H045
EAN:	6438409088208



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Nokia G42 5G - So Purple - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	1612 x 720 Pixel - 16.7 cm (6.56") - (90 Hz) - 20:9 - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 480+ 5G SM4350-AC / 2.2 GHz (8-Core)
Modem	Snapdragon X51 5G
Arbeitsspeicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 13
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel - Tiefenkamera
Dritte Kamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera	8 Megapixel - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	So Purple
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.8 mm x 8.55 mm x 165 mm
Gewicht	193.8 g
SAR	1,54 W/kg (Körper), 0,74 W/kg (Kopf)