

## HPE ProLiant DL360 Gen11 Network Choice - Rack-Montage - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - keine HDD

Produktbeschreibung: HPE ProLiant DL360 Gen11 Network Choice - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - BTO



Gruppe: Desktops & Server  
 Hersteller: Hewlett Packard Enterprise  
 Hersteller Artikel Nr: P51930-421  
 EAN: 0190017649320

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HPE ProLiant DL360 Gen11 Network Choice - Rack-Montage - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Lokalisierung	Region: Europäische Union
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Silver 4410Y / 2 GHz (, bis zu 3.9 GHz, (12 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher	30 MB L3
Cache pro Prozessor	30 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe) - PCIe 4.0 x8 (HPE Smart Array MR408i-o)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	GigE
Redundante Stromversorgung	Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software inbegriffen	HPE Server UEFI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.46 cm x 75.31 cm x 4.29 cm
Gewicht	14.56 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert