

Kingston FURY Renegade RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Renegade RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL32 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz, Silber



Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF560C32RSAK2-64
EAN: 0740617331844

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL32 (32-38-38)
Leistungsmerkmale	Dual Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold