

NETGEAR Plus GS308EPP - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (123 W)

Produktbeschreibung	NETGEAR Plus GS308EPP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	123 W
Leistung	Bandbreite: 16 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 64 Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Loopback-Erkennung, Port-Spiegelung, ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, 192-KB-Paketpuffer, EEE, WRR, VLAN-Unterstützung, VLAN Tagging, Anschluss-basiertes VLAN, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, unbekannten Multicast blockieren, DHCP-Client, Frequenzgrenze, DSCP-Unterstützung, CoS, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, Passwortschutz, Kabeltest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 10.1 cm x 2.7 cm
Gewicht	490 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.