

Bosch GDS Professional 18V-1050 HC - Schlagschrauber - schnurlos - ohne Batterie

Produktbeschreibung: Bosch GDS Professional 18V-1050 HC -
Schlagschrauber - schnurlos -
3/4-Zoll-Vierkantinbus - 1050 N·m - ohne
Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 06019J8201



Beschreibung:
Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: Der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteneinstellung. Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm. Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus und Holzmodus, zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen. Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GDS Professional 18V-1050 HC - Schlagschrauber - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp	Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 800 / 0 - 1300 / 0 -1750 1/min
Spannfuttertyp	3/4-Zoll-Vierkantinbus
Max. Drehmoment (hart)	1050 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 18 V

