



ICY BOX IB-CAM501-HD

Full HD Webcam mit Mikrofon

Haupteigenschaften

- Full HD Webcam für Videos und Live-Streams in bester Qualität mit bis zu 1080p
- Hochauflösender CMOS-Sensor mit 30 Bildern pro Sekunde und 90° Blickwinkel
- HD-Autofokus für optimierte Bildqualität in jeder Situation
- WDR (Wide Dynamic Range) - gleicht starke Kontrast- und Helligkeitsunterschiede aus
- KI Autotrackingfunktion – umfasst einen Blickwinkel von bis zu 350°
- Stereo-Audio mit zwei Mikrofonen
- Ideal für Homeschooling, Home Office und Videoanrufe (Skype, Teams, Zoom, YouTube)
- Klemmfuß zur Montage am Monitor und mit integriertem ¼" Stativgewinde
- Plug & Play, keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich
- Anschluss über USB 2.0 Type-A, unterstützt OTG Protokoll



Verpackungsinhalt

1x IB-CAM501-HD, 1x Handbuch

Sehen und gesehen werden!

Mobilität und das Arbeiten an verschiedenen Orten haben verstärkt in unseren Arbeitsalltag Einzug gehalten. Und auch im Privatleben ist Videotelefonie wichtiger geworden – wer Familie und Freunde nicht besuchen kann, der möchte sie wenigstens sehen. Doch egal ob Skype, Zoom, Teams oder dergleichen: Ohne eine ordentliche Webcam geht nichts. Viele Notebooks verfügen bereits über eine Kamera, jedoch oft mit mäßiger Qualität. Monitore für Desktop-PCs haben in der Regel noch keine eingebaute Kamera. Eine Webcam ist daher immer die richtige Entscheidung. Die IB-CAM501-HD liefert nicht nur hochauflösende Bilder bei bester Tonqualität, sondern verfügt auch über eine KI Autotrackingfunktion für fortschrittliche Videokonferenzlebnisse.

Technische Daten

Modell	IB-CAM501-HD	Betrachtungswinkel	H=90° (H=350° per KI Verfolgung)
Artikel Nr.	60915	Horizontale Auflösung	1920x1080@30 fps MJPEG, 1280x960@30 fps MJPEG, 1280x720@30 fps MJPEG, 800x600@30 fps MJPEG, 640x480@30 fps MJPEG, 320x240@30 fps MJPEG
EAN-Code	4250078172475	Mikrofon	Zwei eingebaute Mikrofone
Marke	ICY BOX	Hörbereich	Innerhalb von 5 Metern ist die Stimme bei normalem Sprechen klar und deutlich zu erkennen
Farbe	Schwarz	Format der Audiocodierung	PCM, Kompatibilität UAC1.0
Material	Plastik	LED	Betrieb, Zugriff, KI aktiv
Anschluss zum Hostcomputer	USB 2.0 Type-A, integriertes Kabel (170 cm)	Stromversorgung	Bus-gespeist
Übertragungsrate	Bis zu 480 Mbit/s	Betriebssystem	Windows®, macOS® und für Android™
Plug & Play	Ja	Systemvoraussetzungen	Ein verfügbarer USB 2.0 Anschluss
Linse	3,6 mm HD-Linse		
Aktive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)		
Videoformat	MJPG/H.264		



ICY BOX IB-CAM501-HD Full HD Webcam mit Mikrofon



Stets im Bilde!

Die IB-CAM501-HD liefert hochauflösende Bilder im Video-Chat mit bis zu 1080p und 30 Bildern pro Sekunde. Die Kombination aus intelligenter Objektverfolgung und bis zu 350°-Rotation bringt zudem mehr Komfort bei Video-Präsentationen. Die anspruchsvolle Wide Dynamic Range (WDR) Funktion sorgt zusätzlich dafür, dass die besonders hellen und dunklen Bereiche der Umgebung gleichzeitig ausgewogen dargestellt werden und somit alles und jeden ins beste Licht rückt.



Anpassungsfähig dank KI und mehr!

Wie ein bekanntes Schweizer Multitool lässt sich auch die IB-CAM501-HD den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer anpassen. Durch ihre variablen Gelenke passt sich die Kamera nahezu jedem Monitor oder Notebook so an, dass der Nutzer immer perfekt in Szene steht. Die optional verwendbare KI Autoverfolgungsfunktion behält Sie auch bei lebhaften Präsentationen mit raumgreifender Präsenz stets im Fokus. Die rutschhemmenden Gummierungen der Kontaktflächen ermöglichen zudem einen sicheren Halt, ohne den Untergrund zu beschädigen.



"Zwei offene Ohren"

Zwei rauschunterdrückende Mikrofone im Inneren der Kamera bieten Stereo-Audio-Qualität. Eine klare und natürliche Tonaufnahme ermöglicht ein optimales Videokonferenzerlebnis, selbst in einer geräuschvolleren Verhandlungssituation. Damit punktet die IB-CAM501-HD in verschiedensten Situationen wie Video-Chats, Videokonferenzen, Live-Streaming, Online-Seminaren usw.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 30 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 10,50 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,316 kg
Nettogewicht: 0,197 kg

Abmessung/Karton: 370x300x380 mm
Abmessung (mit Verp.): 72x118x130 mm
Abmessung des Artikels: 65x65x90 mm
Ursprungsland: China