

Google Pixel 8 - Obsidian - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Google Pixel 8 - 5G Smartphone - Dual-SIM
 - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB -
 OLED-Display - 6.2" - 2400 x 1080 Pixel
 (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 12 MP -
 front camera 10.5 MP - Obsidian

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Google
 Hersteller Artikel Nr: GA04803-GB



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Google Pixel 8 - Obsidian - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	GPJ41
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15.7 cm (6.2") - 428 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Google Tensor G3 - mit Titan M2 security
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 14
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.68 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	10.5 Megapixel f/2.2 - fester Fokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi 7
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke
Farbe	Obsidian
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.8 mm x 8.9 mm x 150.5 mm
Gewicht	187 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.98 W/kg (head) 1.2 W/kg (body) 2.49 W/kg (Gliedermaßen)