

Produktdetails

## 20 EWN-13-54

### 20 EWN-13-54 Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß / grün - ocean®



#### Allgemeine Informationen

Typ	20 EWN-13-54
Bestellnummer	2CKA002083A0837
EAN	4011395094686
Beschreibung	20 EWN-13-54 Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß / grün - ocean®
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> .

#### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

#### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	250 V

Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Typ Stromversorgung	Sicherheit
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	ocean®
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beschriftung	SV
RAL Nummer	RAL 6018 - gelbgrün
Farbe	alpinweiß / grün
Anwendungsbereich	Gesundheitswesen
Schutzabdeckung	Klappdeckel

## Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4046
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

## Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	123 g
Einbautiefe ( $t_2$ )	0 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.41 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3254
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1487	2134 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

