

Produktdetails

2088-83

2088-83 Leitungseinführung alusilber - solo®



Allgemeine Informationen

Typ	2088-83
Bestellnummer	2CKA001761A1505
EAN	4011395074862
Beschreibung	2088-83 Leitungseinführung alusilber - solo®
Langbeschreibung	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-8x und 1702-8x. future linear alusilber.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Schalterdesign	solo® carat® future
Befestigungsart	einrasten (Snap)

Ausführung	offen
RAL Nummer	RAL 9006 - weißaluminium
Farbe	al silber

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3169
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	25 mm
Höhe des Produkts	7 mm
Tiefe des Produkts	23 mm
Nettogewicht	1.5 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0253

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.04 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E3169
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000240 - Leitungseinführung
ETIM 9	EC000240 - Leitungseinführung
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144031

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0905	1701-83 Aufputz-Gehäuse 1-fach alusilber - future® linear	1701-83	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

