

Produktdetails

20 EUJ-214

20 EUJ-214 Steckdose SCHUKO® alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 20 EUJ-214 |
| Bestellnummer | 2CKA002011A1896 |
| EAN | 4011395199503 |
| Beschreibung | 20 EUJ-214 Steckdose SCHUKO® alpinweiß - Reflex SI |
| Langbeschreibung | Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nur Einzelmontage möglich. Reflex SI. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Bemessungsspannung (U_r) | 250 V |
| Bemessungsstrom (I_n) | 16 A |
| Frequenz (f) | 50 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
| Anzahl Pole | 2 P + E |

| | |
|---------------------------|--|
| Anzahl Phasen | 1 |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Schalterdesign | Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear |
| Anschlussart Geräte | Steckklemme |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Steckdosentyp | SCHUKO® |
| Befestigungsart | Befestigung mit Kralle Befestigung mit Schrauben |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld | Nein |
| Beschriftung | ohne |
| RAL Nummer | RAL 9010 - reinweiß |
| Farbe | alpinweiß |

Umwelt

| | |
|--|--|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E3338 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|-----------------------------------|------|
| Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR) | 0 kA |
|-----------------------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 81 mm |
| Höhe des Produkts | 81 mm |
| Tiefe des Produkts | 45 mm |
| Nettogewicht | 74.5 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 31 mm |
| Maßzeichnung | 2CKA000097E0516 |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.875 kg |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E2702 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000125 - Steckdose |
| ETIM 9 | EC000125 - Steckdose |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 69 90 |
| eClass | V11.0 : 27144042 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

