

Produktdetails

2064 AG

2064 AG Busch-Perilex® Steckdose mit Schutzkontakt mit Klappdeckel grau



Allgemeine Informationen

Typ	2064 AG
Bestellnummer	2CKA002581A0098
EAN	4011395256206
Beschreibung	2064 AG Busch-Perilex® Steckdose mit Schutzkontakt mit Klappdeckel grau
Langbeschreibung	Mit Thermoplast-Klappdeckel. Viereckig. PVC-Einführung

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Geeignet für	2CKA002590A0149
Bemessungsspannung (U_r)	415 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Bauform	Busch-Perilex®
Montageart	Aufputzmontage

Steckdosentyp	mit Schutzkontakt
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4239
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	108 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	249.5 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0493

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.8 kg
Zolltarifnummer	85366990
E-Nummer (Schweden)	2408012
Herkunftsland	Tschechische Republik (CZ)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E4239
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000086 - Perilex-Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

