

Produktdetails

20/2 EWN-54

20/2 EWN-54 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	20/2 EWN-54
Bestellnummer	2CKA002084A0715
EAN	4011395095942
Beschreibung	20/2 EWN-54 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_n)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	2
Schalterdesign	ocean®
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Montage-Ausrichtung	horizontal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4068
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	add747f2-11a5-463f-b555-42fb2a567f84 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	add747f2-11a5-463f-b555-42fb2a567f84 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	145 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	128 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0475

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.36 kg
Zolltarifnummer	85366990

Herkunftsland

Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E3277

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1487	2134 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaigrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaigrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

