

Produktdetails

20-02 EWN-54

20-02 EWN-54 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	20-02 EWN-54
Bestellnummer	2CKA002084A0714
EAN	4011395095935
Beschreibung	20-02 EWN-54 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz

Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	2
Schalterdesign	ocean®
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beschriftung	ohne
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4067
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	75 mm
Höhe des Produkts	167 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	134 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0485

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 5 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.36 kg

Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3276
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1512	2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

