

Produktdetails

20 EWN-14-53

20 EWN-14-53 Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün / orange - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	20 EWN-14-53
Bestellnummer	2CKA002083A0820
EAN	4011395993217
Beschreibung	20 EWN-14-53 Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün / orange - ocean®
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	250 V

Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Typ Stromversorgung	ergänzend
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	ocean®
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beschriftung	ZSV
RAL Nummer	RAL 2004 - reinorange
Farbe	grau / blaugrün / orange
Anwendungsbereich	Gesundheitswesen
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4036
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	123 g
Einbautiefe (t_2)	0 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.41 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3244
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1487	2134 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaigrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaigrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

