

Produktdetails

6523-102

6523-102Dimmer REG, Mod. Breite:3



Allgemeine Informationen

Typ	6523-102
Bestellnummer	2CKA006512A0339
EAN	4011395212738
Beschreibung	6523-102Dimmer REG, Mod. Breite:3

Langbeschreibung	<p>Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. Optimierte für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mittels Wahlschalter zwischen Phasen- und Phasenabschnitt umschaltbar. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.</p>
------------------	---

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	207 ... 253 V
Bemessungssteuerspeisepannung (U_s)	220...240 V
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Leistung / Watt	2...250 V·A
Bedienteilausführung	Dreh- / Druckknopf
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Montageart	DIN-Schiene
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung Versorgungsspannung	220...240 V

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5904
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	29c12a6d-60a3-4ae1-b2dd-1503c5f036f5 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	53 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Tiefe des Produkts	73 mm
Nettogewicht	85 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.049 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1620
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144014

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Weitere Hauselektronik → Weitere Hauselektronik

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster, Leuchtmelder

