

Produktdetails

6867 AGM-208

6867 AGM-208 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot silber metallic 280 °



Allgemeine Informationen

Typ	6867 AGM-208
Bestellnummer	2CKA006800A2551
EAN	4011395150856
Beschreibung	6867 AGM-208 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot silber metallic 280 °
Langbeschreibung	Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar. Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B8053
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Bewegungsmelder
Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Strombereich	Maximum 80 A Minimum 0.01 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	3680 W
Verlustleistung	1 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 32 m
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	1
Bauform	Busch-Wächter® 280 MasterLINE
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Kabelklemme
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	Aufputzmontage
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Lieferumfang	mit Fernbedienung
Einbaulage	Wandmodul
Beleuchtungsstärke	0 ... 1000 lx
Ausführung	Bewegungssensor
Farbe	silber metallic
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Größenbezeichnung	CR2025
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	2 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6403
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	125 mm
Höhe des Produkts	115 mm
Tiefe des Produkts	141 mm
Nettogewicht	0.52 kg
Einbautiefe (t ₂)	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0273

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.52 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2019
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	6899 RC-Löschglied 2-polig 230 V	6899	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

