

Produktdetails

# 2661 W-54

## 2661 W-54 Lichtsignal Glimmlampe alpinweiß - ocean®



### Allgemeine Informationen

Typ	2661 W-54
Bestellnummer	2CKA001582A0328
EAN	4011395079546
Beschreibung	2661 W-54 Lichtsignal Glimmlampe alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Mit Schraubklemmen. ohne Haube, ohne Lampe, IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI. Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	250 V

Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Leistung / Watt	3 V·A
Schalterdesign	ocean®
Lampensockeltyp	E10
Leuchtmittel	Glimmlampe
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

## Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0498
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	b0e0dd00-437f-48b2-93ce-ca4e7b055ba0 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	b0e0dd00-437f-48b2-93ce-ca4e7b055ba0 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	103 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0615

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.03 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0370
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144032

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001565A0209	2664-12-101 Abdeckung Lichtsignal flach rot - Allwetter 44® (IP44)	2664-12-101	1	Stück
2CKA001565A0217	2664-13-101 Abdeckung Lichtsignal flach grün - Allwetter 44® (IP44)	2664-13-101	1	Stück
2CKA001780A0022	8302 Glimmlampe orange Glühlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8302	1	Stück
2CKA001784A0222	8340 Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale weiß Glühlampe 240 V - Busch-Duro 2000® AP	8340	1	Stück
2CKA001784A0248	8341 Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale	8341	1	Stück
2CKA001784A0255	8342 Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP	8342	1	Stück
2CKA001784A0263	8343 Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 24 V - Busch-Duro 2000® AP	8343	1	Stück
2CKA001761A1508	2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001761A1512	2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Licht / Signalisierung

