

Produktdetails

20 EUK-79

20 EUK-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel champagner metallic - impuls



Allgemeine Informationen

Typ	20 EUK-79
Bestellnummer	2CKA002018A1016
EAN	4011395583807
Beschreibung	20 EUK-79 Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel champagner metallic - impuls
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Pole	2 P + E

Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	impuls
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Unterputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	lackiert glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Beschriftung	ohne
Farbe	champagner metallic
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E3885
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
-----------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	50 mm
Nettogewicht	77 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0522

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.89 kg
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3095
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4133	1721-726 Abdeckrahmen 1-fach chrom - impuls	1721-726	1	Stück
2CKA001754A3492	1721-73 Abdeckrahmen 1-fach gold - impuls	1721-73	1	Stück
2CKA001754A2411	1721-74 Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - impuls	1721-74	1	Stück
2CKA001754A4429	1721-774 Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - impuls	1721-774	1	Stück
2CKA001754A4424	1721-775 Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - impuls	1721-775	1	Stück
2CKA001754A2510	1721-79 Abdeckrahmen 1-fach champagner metallic - impuls	1721-79	1	Stück
2CKA001754A4313	1722-72 Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - impuls	1722-72	1	Stück
2CKA001754A4134	1722-726 Abdeckrahmen 2-fach chrom - impuls	1722-726	1	Stück
2CKA001754A3542	1722-73 Abdeckrahmen 2-fach gold - impuls	1722-73	1	Stück
2CKA001754A2429	1722-74 Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - impuls	1722-74	1	Stück
2CKA001754A4431	1722-774 Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - impuls	1722-774	1	Stück
2CKA001754A4425	1722-775 Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - impuls	1722-775	1	Stück
2CKA001754A2528	1722-79 Abdeckrahmen 2-fach champagner metallic - impuls	1722-79	1	Stück
2CKA001754A4314	1723-72 Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - impuls	1723-72	1	Stück
2CKA001754A4135	1723-726 Abdeckrahmen 3-fach chrom - impuls	1723-726	1	Stück
2CKA001754A3591	1723-73 Abdeckrahmen 3-fach gold - impuls	1723-73	1	Stück
2CKA001754A2437	1723-74 Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - impuls	1723-74	1	Stück
2CKA001754A4433	1723-774 Abdeckrahmen 3-fach studioweiß matt - impuls	1723-774	1	Stück
2CKA001754A4426	1723-775 Abdeckrahmen 3-fach schwarz matt - impuls	1723-775	1	Stück
2CKA001754A2536	1723-79 Abdeckrahmen 3-fach champagner metallic - impuls	1723-79	1	Stück
2CKA001754A4315	1724-72 Abdeckrahmen 4-fach elfenbeinweiß - impuls	1724-72	1	Stück
2CKA001754A4136	1724-726 Abdeckrahmen 4-fach chrom - impuls	1724-726	1	Stück
2CKA001754A3641	1724-73 Abdeckrahmen 4-fach gold - impuls	1724-73	1	Stück
2CKA001754A2445	1724-74 Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - impuls	1724-74	1	Stück
2CKA001754A4434	1724-774 Abdeckrahmen 4-fach studioweiß matt - impuls	1724-774	1	Stück
2CKA001754A4427	1724-775 Abdeckrahmen 4-fach schwarz matt - impuls	1724-775	1	Stück
2CKA001754A2544	1724-79 Abdeckrahmen 4-fach champagner metallic - impuls	1724-79	1	Stück
2CKA001754A4316	1725-72 Abdeckrahmen 5-fach elfenbeinweiß - impuls	1725-72	1	Stück
2CKA001754A4137	1725-726 Abdeckrahmen 5-fach chrom - impuls	1725-726	1	Stück
2CKA001754A3690	1725-73 Abdeckrahmen 5-fach gold - impuls	1725-73	1	Stück
2CKA001754A2452	1725-74 Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - impuls	1725-74	1	Stück
2CKA001754A4436	1725-774 Abdeckrahmen 5-fach studioweiß matt - impuls	1725-774	1	Stück
2CKA001754A4428	1725-775 Abdeckrahmen 5-fach schwarz matt - impuls	1725-775	1	Stück
2CKA001754A2551	1725-79 Abdeckrahmen 5-fach champagner metallic - impuls	1725-79	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Steckdosen

