

Produktdetails

2601/4 AP

2601/4 AP Jalousietaster 1-poliger Taster 2 Wippe 1-polig weiß - Busch-Duro 2000® AP



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 2601/4 AP |
| Bestellnummer | 2CKA001042A0688 |
| EAN | 4011395016206 |
| Beschreibung | 2601/4 AP Jalousietaster 1-poliger Taster 2 Wippe 1-polig weiß - Busch-Duro 2000® AP |
| Langbeschreibung | Jalousieschalter/-taster 1-polig, Wippschalter Mit Umkehrsperre. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| Verdrahtungsplan | 2CKA000097E0030 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Bemessungsspannung (U _r) | 250 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 250 V AC/DC |

| | |
|---------------------------|--|
| Bemessungsstrom (I_n) | 10 A |
| Anzahl Pole | 1 |
| Anzahl Taster | 2 |
| Schalterdesign | Busch-Duro 2000® AP |
| Bedienteilausführung | Wippe |
| Montageart | Aufputzmontage |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schrauben |
| Montage-Ausrichtung | vertikal |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Duroplastischer Kunststoff |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| Ausführung | 1-poliger Taster |
| Farbe | weiß |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung |

Umwelt

| | |
|--|--|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E0247 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Breite des Produkts | 63 mm |
| Höhe des Produkts | 63 mm |
| Tiefe des Produkts | 38 mm |
| Nettogewicht | 80 g |
| Maßzeichnung | 2CKA000097E0601 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.86 kg |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - | 2CKA100000E0151 |
|-------------------------|-----------------|

CE

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000044 - Jalousieschalter/-taster |
| ETIM 9 | EC000044 - Jalousieschalter/-taster |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27144025 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|--------|----------|-----------------|
| 2CKA001784A0016 | 8332-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP | 8332-1 | 1 | Stück |
| 2CKA001784A0529 | 8335-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP | 8335-1 | 1 | Stück |
| 2CKA001784A0321 | 8346-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP | 8346-1 | 1 | Stück |
| 2CKA001761A1020 | 2084 K Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 25 mm weiß - Busch-Duro 2000® AP | 2084 K | 1 | Stück |
| 2CKA001761A1046 | 2085 K Kanaleinführung weiß - Busch-Duro 2000® SI | 2085 K | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

