

Produktdetails

20 EWN-13-53

20 EWN-13-53 Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün / grün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	20 EWN-13-53
Bestellnummer	2CKA002083A0819
EAN	4011395993194
Beschreibung	20 EWN-13-53 Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün / grün - ocean®
Langbeschreibung	Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Frequenz (f)	50...50 Hz

Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Typ Stromversorgung	Sicherheit
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	ocean®
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beschriftung	SV
RAL Nummer	RAL 6018 - gelbgrün
Farbe	grau / blaugrün / grün
Anwendungsbereich	Gesundheitswesen
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4035
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	ac1ac441-23f2-4185-9576-a497343ae205 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technische Daten UL/CSA

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
--------------------------------------	------

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	123 g
Einbautiefe (t ₂)	0 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht	1.41 kg

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE 2CKA100000E3243

Klassifizierungen

ETIM 8 EC000125 - Steckdose

ETIM 9 EC000125 - Steckdose

WEEE Kategorie 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B B2C

CN8 8536 69 90

eClass V11.0 : 27144042

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1487	2134 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Steckdosen

