

Produktdetails

# 6848 AGM-35

## 6848 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 220 °



### Allgemeine Informationen

Typ	6848 AGM-35
Bestellnummer	2CKA006800A2576
EAN	4011395151143
Beschreibung	6848 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 220 °
Langbeschreibung	<p>Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Zwei Schaltausgänge (Einer Potentialfrei/Einer Potentialgebunden) Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen. Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb. Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.</p> <p>Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen. Zur Aktivierung von Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/potentialfreier-/2-Zonen-Betrieb) ist der IR-Service-Handsender 6842-101 erforderlich.</p>

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B8062
--------------------------------	-----------------

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Bewegungsmelder
Funktion	Zusatzfunktionen (Dämmerungsschalter-/ potentialfreier-/ 2-Zonen-Betrieb)
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	10 A
Strombereich	Maximum 80 A Minimum 0.01 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	3680 W
Verlustleistung	1 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 32 m
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	2
Bauform	Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Kabelklemme
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	Aufputzmontage
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Lieferumfang	mit Fernbedienung
Einbaulage	Wandmodul
Beleuchtungsstärke	0 ... 1000 lx
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 7021 - schwarzgrau
Farbe	anthrazit
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Größenbezeichnung	CR2025
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	2 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6420
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	3cd7db5e-be3c-46b1-9d8c-d6437e4f7b07 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP	3cd7db5e-be3c-46b1-9d8c-d6437e4f7b07 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	115 mm
Höhe des Produkts	125 mm
Tiefe des Produkts	141 mm
Nettogewicht	0.56 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	0 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.56 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2036
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A0231	6899 RC-Löschglied 2-polig 230 V	6899	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

