

Produktdetails

6594 U

6594 U Einsatz



Allgemeine Informationen

Typ	6594 U
Bestellnummer	2CKA006590A0170
EAN	4011395022627
Beschreibung	6594 U Einsatz
Langbeschreibung	Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Busch-Universal-Drehdimmer® 6591 U-101 Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx. Ohne Zentralscheibe. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose (Beton)

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0173-1-6329_ok
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0087

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006599A1524 2CKA006599A1557 2CKA006599A1466 2CKA006599A1193 2CKA006599A0195
--------------	---

2CKA006599A2357
 2CKA006599A2639
 2CKA006599A2647
 2CKA006599A2332
 2CKA006599A2276
 2CKA006599A2654
 2CKA006599A2832
 2CKA006599A2859
 2CKA006599A2841
 2CKA006599A2882
 2CKA006599A2856
 2CKA006599A2853
 2CKA006599A2847
 2CKA006599A2844
 2CKA006599A2838
 2CKA006599A2835
 2CKA006599A2142
 2CKA006599A2076
 2CKA006599A2795
 2CKA006599A2862

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
	200...315 W
Belastungsart	Universal
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt unbehandelt
Werkstoff	Aluminium
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5960
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	db7ffe9a-2324-483f-9888-eba3dc97674d Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	44 mm
Nettogewicht	64 g
Einbautiefe (t ₂)	29 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0552

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.084 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1691
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000235 - Leistungszusatz
ETIM 9	EC000235 - Leistungszusatz
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A1524	6541-21 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne bronze - alpha	6541-21	1	Stück
2CKA006599A1466	6541-20 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne platin - alpha	6541-20	1	Stück
2CKA006599A1193	2114-212 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne weiß - Busch-Duro 2000® SI	2114-212	1	Stück
2CKA006599A0195	2114-214 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne alpinweiß - Reflex SI	2114-214	1	Stück
2CKA006599A2332	6541-24G Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne studioweiß - alpha	6541-24G	1	Stück
2CKA006599A2832	6541-82 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne elfenbeinweiß - 63x63	6541-82	1	Stück
2CKA006599A2882	6541-81 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne anthrazit - 63x63	6541-81	1	Stück
2CKA006599A2856	6541-266 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne titan - alpha	6541-266	1	Stück
2CKA006599A2853	6541-260 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe palladium - alpha	6541-260	1	Stück
2CKA006599A2835	6541-84 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne studioweiß - 63x63	6541-84	1	Stück
2CKA006599A2142	6541-79 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe champagner metallic - impuls	6541-79	1	Stück
2CKA006599A2076	6541-74 Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe ohne alpinweiß - impuls	6541-74	1	Stück
2CKA006599A2795	6541-22G Zentralscheibe für Kühlteil Zentralscheibe elfenbeinweiß - alpha	6541-22G	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

