

Produktdetails

2610/6 W-53

2610/6 W-53 Schalter Zugschnur Aus- und Wechselschaltung grau / blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	2610/6 W-53
Bestellnummer	2CKA001383A0141
EAN	4011395992722
Beschreibung	2610/6 W-53 Schalter Zugschnur Aus- und Wechselschaltung grau / blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Zugschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0045

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsstrom (I_n)	10 A

Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter	0
Schalterdesign	ocean®
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Zugschnur
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beleuchtung	wahlweise
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau / blaugrün

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0358
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	01dc88d8-e194-4c1d-8713-0a0567722b9d Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	01dc88d8-e194-4c1d-8713-0a0567722b9d Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	107 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.24 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0264
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1489	2136 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaigrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaigrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaigrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

