

Produktdetails

2601/4 W-53

2601/4 W-53 Jalousie-Schalter 1-poliger Schalter 2 Wippe 1-polig grau / blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	2601/4 W-53
Bestellnummer	2CKA001085A1612
EAN	4011395992647
Beschreibung	2601/4 W-53 Jalousie-Schalter 1-poliger Schalter 2 Wippe 1-polig grau / blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0030

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
	10 A

Bemessungsstrom (I _n)	
Anzahl Pole	1
Anzahl Taster	2
Schalterdesign	ocean®
Bedienteilausführung	Wippe
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Ausführung	1-poliger Schalter
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau / blaugrün
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0300
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	124 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.44 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0202
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000044 - Jalousieschalter/-taster
ETIM 9	EC000044 - Jalousieschalter/-taster
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144025

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001784A0777	2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1489	2136 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

