

Produktdetails

# 6845/11 AGM-201

## 6845/11 AGM-201 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot braun 220 °



### Allgemeine Informationen

Typ	6845/11 AGM-201
Bestellnummer	2CKA006800A2331
EAN	4011395079010
Beschreibung	6845/11 AGM-201 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot braun 220 °
Langbeschreibung	<p>Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Ebenenausgleich: +/- 30°. Mit Profillinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.</p>

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000373B6539
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0095

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Strombereich	Maximum 80 A Minimum 0.01 A
Frequenz (f)	50..60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	3680 W
Verlustleistung	1 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 32 m
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	1
Bauform	Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Kabelklemme
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	Aufputzmontage
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	Wand- / Deckenmontage Deckeneinbau
Beleuchtungsstärke	0 ... 1000 lx
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 8017 - schokoladenbraun
Farbe	braun
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite des Produkts	97 mm
Höhe des Produkts	102 mm
Tiefe des Produkts	105 mm
Nettogewicht	0.233 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	0 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0711

---

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.32 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1937
-------------------------------	-----------------

---

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

