

Produktdetails

6854 AGM-35

6854 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 70 °



Allgemeine Informationen

Typ	6854 AGM-35
Bestellnummer	2CKA006800A2544
EAN	4011395150771
Beschreibung	6854 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 70 °
Langbeschreibung	Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Bodenüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Einstellen des Erfassungsbereiches über Drehregler. Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwerfnis. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5 min. Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B8043
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Eingangsspannungsart	AC
Bemessungsstrom (I_n)	6 A
Strombereich	Maximum 80 A Minimum 0.01 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Maximale Schaltleistung	1380 W
Verlustleistung	1 W
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	1
Bauform	Busch-Wächter® 70 MasterLINE
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 60 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Kabelklemme
Belastungsart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	Aufputzmontage
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	Wandmodul
Beleuchtungsstärke	3 ... 150 lx
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 7021 - schwarzgrau
Farbe	anthrazit
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6396
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	125 mm
Höhe des Produkts	100 mm
Tiefe des Produkts	33 mm
Nettogewicht	0.3 kg
Einbautiefe (t_2)	0 mm

Maßzeichnung 2CKA000097E0272

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.32 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2012
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000133 - Bewegungsmelder komplett
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

