

Produktdetails

2601/2 SKWNH-53

2601/2 SKWNH-53 Schalter Wippe / Taste 2-polig mit Glimmlampe grau / blaugrün - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	2601/2 SKWNH-53
Bestellnummer	2CKA001085A1610
EAN	4011395992609
Beschreibung	2601/2 SKWNH-53 Schalter Wippe / Taste 2-polig mit Glimmlampe grau / blaugrün - ocean®
Langbeschreibung	Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0044

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beleuchtung
Bemessungsspannung (U _r)	250 V

Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter	1
Schalterdesign	ocean®
Schaltungsart	2-polig
Bedienteilausführung	Wippe / Taste
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Leuchtmittel	Glimmlampe
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
Beleuchtung	wahlweise
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau / blaugrün
Lampenfarbe	orange

Umwelt

Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0298
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	a61b1624-9949-4c53-9475-730eb8a4ae86 Deutschland (DE)
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	123 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.435 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CKA100000E0200
-------------------------	-----------------

CE

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück
2CKA001761A1492	2086 W-53 Kanaleinführung blaugrün - ocean®	2086 W-53	1	Stück
2CKA001714A0294	2622-12-101 Tastersymbol rot - Allwetter 44® (IP44)	2622-12-101	1	Stück
2CKA001714A0286	2622 TR-101 Tastersymbol Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 TR-101	1	Stück
2CKA001714A0278	2622 KI-101 Tastersymbol Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 KI-101	1	Stück
2CKA001714A0260	2622 LI-101 Tastersymbol Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 LI-101	1	Stück
2CKA001714A0252	2622 N-101 Tastersymbol ohne glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2622 N-101	1	Stück
2CKA001784A0719	8358 Glühlampe mit Anschlussleitung Schalter / Taster weiß Glühlampe 24 V - Busch-Duro 2000® AP	8358	1	Stück
2CKA001784A0321	8346-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8346-1	1	Stück
2CKA001784A0529	8335-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP	8335-1	1	Stück
2CKA001784A0024	8333-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - Busch-Duro 2000® AP	8333-1	1	Stück
2CKA001784A0016	8332-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8332-1	1	Stück
2CKA001784A0777	2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1489	2136 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/10 W-53	1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

