

## Google Pixel 8 - Obsidian - 5G Smartphone - 256 GB - GSM

Produktbeschreibung: Google Pixel 8 - 5G Smartphone - Dual-SIM  
 - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB -  
 OLED-Display - 6.2" - 2400 x 1080 Pixel  
 (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 12 MP -  
 front camera 10.5 MP - Obsidian

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Google  
 Hersteller Artikel Nr: GA04833-GB



| Hauptmerkmale                       |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Google Pixel 8 - Obsidian - 5G Smartphone - 256 GB - GSM  |
| Produkttyp                          | 5G Smartphone   |
| Hersteller-Modellnummer             | GPJ41   |
| Anzeige                             | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 15.7 cm (6.2")<br>- 428 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - OLED<br>- HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) |
| Prozessor                           | Google Tensor G3 - mit Titan M2 security  |
| Arbeitsspeicher                     | RAM 8 GB / 256 GB   |
| Betriebssystem                      | Android 14  |
| Hauptkamera                         | 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.68 - Fokus:<br>automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus  |
| Zweite Kamera                       | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2   |
| Vordere Kamera                      | 10.5 Megapixel f/2.2 - fester Fokus   |
| Service Provider                    | Nicht angegeben   |
| SIM-Karte                           | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte<br>(e-SIM)   |
| Drahtlose Schnittstelle             | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 7   |
| Sicherheitsgeräte                   | Fingerabdrucklesegerät (unter Display),<br>Gesichtserkennung  |
| Steckverbinder                      | USB-C   |
| Wireless-Ladestandards              | Qi  |
| Schutz                              | Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent,<br>resistent gegen Fingerabdrücke   |
| Farbe                               | Obsidian  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70.8 mm x 8.9 mm x 150.5 mm   |
| Gewicht                             | 187 g   |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR)   | 0.98 W/kg (head)<br>1.2 W/kg (body)<br>2.49 W/kg (Gliedermaßen)   |