

HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - Tower - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - keine HDD

Produktbeschreibung: HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - Server - Tower - 4.5U - 1-Weg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner

Gruppe: Desktops & Server
 Hersteller: Hewlett Packard Enterprise
 Hersteller Artikel Nr: P55640-421
 EAN: 0190017608136



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HPE ProLiant ML110 Gen11 Performance - Tower - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Tower
Höhe (Rack-Einheiten)	4.5U
Lokalisierung	Region: EMEA
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x Intel Xeon Silver 4410Y / 2 GHz (, bis zu 3.9 GHz, (12 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher	30 MB L3
Cache pro Prozessor	30 MB
RAM	32 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR5 SDRAM - Advanced EEC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s) (Intel VROC SATA Software RAID)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	GigE
Redundante Stromversorgung	Optional
Software inbegriffen	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.5 cm x 58.7 cm x 46.2 cm
Gewicht	20.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert