

HPE ProLiant DL360 Gen11 - Rack-Montage - Xeon Gold 5415+ 2.9 GHz - 32 GB - keine HDD

Produktbeschreibung: HPE ProLiant DL360 Gen11 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - BTO



Gruppe: Desktops & Server
 Hersteller: Hewlett Packard Enterprise
 Hersteller Artikel Nr: P51932-421
 EAN: 0190017649344

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HPE ProLiant DL360 Gen11 - Rack-Montage - Xeon Gold 5415+ 2.9 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Lokalisierung	Region: Europäische Union
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz (, bis zu 4.1 GHz, (8 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher	22.5 MB L3
Cache pro Prozessor	22.5 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	GigE
Redundante Stromversorgung	Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software inbegriffen	HPE Server UEFI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.46 cm x 75.31 cm x 4.29 cm
Gewicht	14.56 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

