



## LED Leuchtmittel E27 Röhre - T38 8W 4000K CRI90 240° dimmbar

Leuchtmittel

UVP: 10,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-420308
<b>Material</b>	Kunststoff, Glas
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Sockel</b>	E27
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	N/A
<b>Farbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß
<b>Lichtstrom</b>	920 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	90
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	10000
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(L) 116 mm (Ø) 38 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.044 kg

