



## LED Leuchtmittel GU10 - QPAR51 6W 2200 2700K CRI90 36° dimmbar

Leuchtmittel

UVP: 9,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-420301
<b>Material</b>	Glas
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Sockel</b>	GU10
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	N/A
<b>Farbtemperatur</b>	2200 bis 27000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Goldweiß
<b>Lichtstrom</b>	360 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	90
<b>Lebensdauer</b>	40000 h
<b>Schaltzyklen</b>	40000
<b>Form</b>	rund
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Produktmaße</b>	(L) 50 mm (Ø) 50 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.057 kg

