



LED Zigbee Wegeleuchte Plate Tunable Warm in Anthrazit 5,5W 280lm IP44 mit D...
Wegeleuchten

UVP: 157,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611890
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	5.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung, Hausinstallation, Schalter
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2200 bis 3000 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	280 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	360 Grad
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern

Sensortyp	Dämmerungssensor
Sensortechnologie	HF
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Funk-Frequenz: 2,4 GHz
Produktmaße	(H) 600 mm (Ø) 159 mm
Produktgewicht	1.53 kg