



LED Wand- und Deckenleuchte Shanghai in Weiß 3x 9W 1960lm 3000K

Wandleuchten

UVP: 261,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-499020
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	200-230 V
Leistungsaufnahme	9 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 653.33 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern, Dekorativ
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(B) 920 mm (L) 1000 mm

Produktgewicht

4.5 kg