



LED Leuchtmittel E27 Birne - A60 in Transparent 7,5W 2700K CRI90 320° dimmba...

Leuchtmittel

UVP: 9,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-420311
Material	Glas
Farbe	Transparent
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	7.5 W
Frequenz	50/60 Hz
Sockel	E27
Dimmbar	Ja
Lichttechnologie	LED
Bauform	Birne - A60
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(L) 105 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.036 kg

