



Geschmackvolle Wegeleuchte Benu aus galvanisiertem Stahl und rauchfarbenem Acryl...
Wegeleuchten UVP: 398,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310754
Material	Stahl
Farbe	Grau
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	100 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Garten
Stil	Rustikal, Shabby Chic, Landhaus
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Pfahl (Persius)
Produktmaße	(H) 1280 mm (B) 260 mm (T) 260 mm
Produktgewicht	4.8 kg