



LED Zigbee Plug & Shine Erdspießleuchte Kikolo RGBW in Anthrazit 6,2W ...

Außenstrahler

UVP: 125,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611897
Material	Kunststoff, Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	6.2 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Montageart	Boden
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung, Hausinstallation, Schalter
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	400 lm
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Erdspeiß	Ja
System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Trafo und Kabel sind nicht im Lieferumfang
Produktmaße	(H) 261 mm (T) 85 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.49 kg